



Akumulatorski odvijač s račnom, tip: M12FIR12-0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska kutna bušilica-odvijač i odvijač s račnom

- Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.

Kompaktan oblik konstrukcije za brzi pristup kod svih primjena npr. kod radova na motorima ili mjenjaču.

Motor bez četkica POWERSTATE™ s pojačanim mjenjačem i kućištem za dugi vijek trajanja.

REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje snagom.

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Uključujući 1/2 cola na adapter od 3/8 cola.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i 073839.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 175 min ⁻¹
tipična uporaba	Strong
Težina	1,5 kg
maskimalan okretni moment tvrdo	81 Nm
Prihvat za alat	Četverokut, 1/2 cola
Oznaka proizvođača	M12FIR12-0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Oblik konstrukcije	Odvijač s nastavkom za nasadni ključ
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Napon baterije	12 V
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12