



## Izvlakač s dva kraka, tip: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 5
GTIN	4021176009846
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite Ø obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alalnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 105 - 750 mm

Stezni raspon unutarnji: 340 - 1000 mm

Dubina stezanja do: 700 mm

Snaga: 15 t

### Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	105 - 750 mm
Snaga	15 t
Stezni raspon unutarnji	340 - 1000 mm

Dubina stezanja do	700 mm
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	41 mm
maskimalan okretni moment	650 Nm
Težina	47 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka