

**Par rukavica KX-07 PETROLEA, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094316 10
GTIN	6942542971810
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Zaštitne rukavice, koje ne propuštaju ulje, s dvostrukom nitril prevlakom za mokra i masna okruženja.

- **Puna nitril prevlaka za pouzdanu zaštitu od ulja i masti.**
- **Prevlaka nitril pjenom na unutarnoj strani dlanova i prstiju omogućuje sigurnu protukliznu zaštitu u mokrim i masnim okruženjima.**
- **Elastična pletena manžeta.**

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnologija pletenja: 15G

Boja: crna / siva

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Sadržaj	1
Pranje	40 °C šareno rublje
Sušenje	Sušenje na zraku
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388:2016	4121X
Materijal nosača	Lycra®, poliamid
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Svestranost
Duljina	255 mm
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice