

**Par rukavica KX-10 OBSIDIAN, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094318 7      |
| GTIN           | 6942542968834 |
| Razred artikla | 02H           |

**Opis****Izvedba:**

Uske i lagane rukavice za zaštitu od posjekotina razreda 5 s kombiniranom prevlakom od poliuretana i nitrila za dobru protukliznu zaštitu.

- **Bešavni osnovni materijal od HPPE-a s 18-Gauge tehnologijom pletenja.**
- **Ojačani dio na kojem se palac presavija doprinosi dugotrajnosti.**
- **Elastična pletena manžeta.**

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Razred zaštite od porezotina: C

**Tehnički opis**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Veličina rukavice  | 7                                  |
| Vrsta rukavica     | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
| Kategorija zaštite | Kategorija II                      |
| Sadržaj            | 1                                  |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pranje                       | 40 °C šareno rublje                                          |
| Sušenje                      | Sušenje na zraku                                             |
| Funkcija rukavice            | Bez silikona                                                 |
| Funkcija rukavice            | Bez DMF-a                                                    |
| Funkcija rukavice            | pojačan pregib palca                                         |
| Funkcija rukavice            | Pogodno za kožu osoba s alergijama                           |
| EN 388:2003                  | 4542                                                         |
| EN 388:2016                  | 4X42C                                                        |
| Materijal nosača             | HPPE                                                         |
| Prevlaka                     | PU na bazi vode / nitril                                     |
| Varijanta presvlake          | Dlan                                                         |
| Područje primjene            | Preciznost                                                   |
| Područje primjene            | Svestranost                                                  |
| Duljina                      | 255 mm                                                       |
| Boja                         | crno / smeđe                                                 |
| Tehnologija pletenja         | 18G                                                          |
| AQL                          | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. |
| Primjena                     | višekratno                                                   |
| Razred zaštite od porezotina | C                                                            |
| Vrsta proizvoda              | Višenamjenske rukavice                                       |