



Izvlakač s tri kraka, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 4
GTIN	4021176005886
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 170 - 375 mm

Stezni raspon unutarnji: 200 - 500 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 15 t

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	170 - 375 mm
Dubina stezanja do	200 mm
Snaga	15 t

Stezni raspon unutarnji	200 - 500 mm
Broj kukica	3
Vanjski šesterokut	36 mm
maskimalan okretni moment	500 Nm
Težina	17,99 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

Pribor

Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 4/500 mm	880320 4/500
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Rezervno tlačno vreteno tip 4	880150 4
Hidraulično vreteno tip 1	880170 1