



## Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418746 200
GTIN	2050001949691
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija). Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2. Mjerni most.

### Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	8 mm
Kalibriranje	A1
Granica odstupanja	0,02 mm
Presjek mjerne vodilice	12×4 mm
Broj sadržanih baterija	1
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Očitavanje	0,0005 col

Mjerno područje	0 - 200 mm
Duljina mosta	100 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2