



Izvlakač s tri kraka, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 1
GTIN	4021176013393
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 27 - 90 mm

Stezni raspon unutarnji: 70 - 140 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 6 t

Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	70 - 140 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Stezni raspon vanjski	27 - 90 mm

Snaga	6 t
Vanjski šesterokut	17 mm
maskimalan okretni moment	80 Nm
Broj kukica	3
Težina	1,53 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

Pribor

Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 1/200 mm	880320 1/200
Rezervno tlačno vreteno tip 1	880150 1
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 1/100 mm	880220 1/100
Zamjenski par krakova izvlakača tip 1/100 mm	880200 1/100