



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR1821



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Izvanredna ergonomija i ugodnije rukovanje zahvaljujući **kompaktnom dizajnu. Motorna kočnica** za precizne radove.

Prednost:

Electronic Motor Protection.

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-Ionska akumulatora, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatora, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1800 min ⁻¹
---------------------------------	----------------------------

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maskimalan mekani okretni moment	21 Nm
Oznaka proizvođača	GSR 18V-21
maskimalan okretni moment tvrdo	55 Nm
tipična uporaba	Medium
Pakiranje	Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Kapacitet baterije	2 Ah
Konstrukcija motora	4-polni DC-motor
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	1,7 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 480 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 4-polni DC motor
USP2	stezni raspon brzostezne glave 1,5-13, s 2 baterije, u L-Boxxu

Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging tip GAL1830W	073862 GAL1830W

Li-Ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora
B18 V

073851 B18