



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDD2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12FDD2
GTIN	
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za veću snagu, kompaktne konstrukcije (duljine 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje snagom i zaštitu od preopterećenja.**
- **16-stupanjsko elektronsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Dio isporuke:

Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Tehnički opis

List s podacima

Težina	1,2 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
tipična uporaba	Strong
Kapacitet baterije	2 Ah
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
maksimalan okretni moment tvrdo	37 Nm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
oznaka proizvođača	M12FDD-202X
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Napon baterije	12 V
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	metal
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/070210-M12FDD2>