

Garant**Roto glodalo grubo Ozubljenje P - plastika, HM, tip: AS0828****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547340 AS0828
GTIN	4045197975119
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Geometrija rezanja idealna za tvrde CFK/GFK s udjelom vlakana > 40 %.

Posebnom geometrijom zubaca postiže se **redukcija sile kod rezanja i izbjegava se trošenje vlakana**. Oblik cilindra (ZYA).

Upotreba:

Obrada bridova, glodanje kontura i skidanje srha s (prije svega vlaknima ojačane) plastike.

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	Plastika
Otisak čeone površine	Čeono ozupčenje s dvije oštrice
Ukupna duljina	73 mm
Kratka oznaka ozubljenja	P
Ø glave	8 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo

Ø drške	8 mm
Duljina glave	28 mm
Seriya	Ozubljenje P
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno		