

Garant**Roto glodalo grubo Ozubljenje P - plastika, HM, tip: AS0625****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547340 AS0625 |
| GTIN | 4045197975102 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Geometrija rezanja idealna za tvrde CFK/GFK s udjelom vlakana > 40 %.

Posebnom geometrijom zubaca postiže se **redukcija sile kod rezanja i izbjegava se trošenje vlakana**. Oblik cilindra (ZYA).

Upotreba:

Obrada bridova, glodanje kontura i skidanje srha s (prije svega vlaknima ojačane) plastike.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ø drške | 6 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | P |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Ø glave | 6 mm |
| Otisak čeone površine | Čeono ozupčenje s dvije oštrice |
| Ukupna duljina | 64 mm |

| | |
|------------------|--------------|
| Vrsta ozubljenja | Plastika |
| Duljina glave | 25 mm |
| Seriya | Ozubljenje P |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| Plastika, GFK | prikladno | | |