



## Izvlakač s tri kraka, tip: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 10
GTIN	4021176013621
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite  $\varnothing$  obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 27 - 130 mm

Stezni raspon unutarnji: 70 - 180 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 6 t

### Tehnički opis

Snaga	6 t
Stezni raspon unutarnji	70 - 180 mm
Stezni raspon vanjski	27 - 130 mm

Dubina stezanja do	100 mm
Broj kukica	3
maskimalan okretni moment	80 Nm
Vanjski šesterokut	17 mm
Težina	1,59 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

## Pribor

Zamjenski par krakova izvlakača tip 1/100 mm	880200 1/100
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 1/200 mm	880320 1/200
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 1/100 mm	880220 1/100
Rezervno tlačno vreteno tip 1	880150 1