

**Brusni čep, tvrdoća J grubo, AW-CER, tip: ZY4020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551795 ZY4020
GTIN	4007220802434
Razred artikla	55E

**Opis****Izvedba:**

**PFERD brusni čepovi** (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. PFERD brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

**fino**, granulacija 46.

Brusni čep **mješovite granulacije (AW-CER) tvrdoće J**. Mekano povezana kombinacija od **bijelog plemenitog korunda i keramičkog, mikrokristalnog sinteriranog korunda** s iznimnim samooštrenjem za kontinuirano velik volumen odrezivanja pri hladnom brušenju (Pferd oznaka AWCO).

**Upotreba:**

Za površinsku obradu teško obradivih superlegura kao što su **materijali od titana, legure na bazi nikla i kobalta** te **kaljenog čelika**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

**Tehnički opis**

Ø glave	40 mm
Ø drške	6 mm
Stupanj finoće	grubo
Duljina glave	20 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Atribut imena proizvoda	AW-CER
Vrsta proizvoda	Brusni zatic