

**3M****Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ354****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083692 SJ354
GTIN	4054596308305
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

**DUAL-LOCK** za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

**Tehnički opis**

širina	25 mm
Boja	crno
Duljina	2,5 m
Debljina	5,7 mm
Oznaka proizvođača	SJ354
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000

ljepilo	Sintetički kaučuk
Područje primjene	unutarnje područje
postojanost na temperaturi do	-30 - 70 °C
Temperatura skladištenja	20 °C
najkraći rok trajanja	12 mjesec
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
relativna vlažnost u skladištu	50 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp