

**Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ356****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

DUAL-LOCK za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

Tehnički opis

Debljina	5,7 mm
Boja	prozirna
Oznaka proizvođača	SJ356
Duljina	2,5 m
širina	25 mm
Područje primjene	Unutarnje i vanjsko područje

ljepilo	Akrilat
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000
postojanost na temperaturi do	-30 - 95 °C
najkraći rok trajanja	12 mjesec
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
Temperatura skladištenja	20 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp