

**3M****Aluminijska ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 25X55**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.

**3M™ 431** pokazuje izvrsna svojstva brtvljenja zahvaljujući dobroj zaštiti od vlage i bez poteškoća se može koristiti i na dugoročnim primjenama.

### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

## Tehnički opis

Duljina	55 m
Oznaka proizvođača	431
Boja	srebrna
širina	25 mm
Debljina	0,09 mm

s odvajajućim slojem (liner)	ne
Temperatura skladištenja	20 °C
Vlačna čvrstoća	3,38 N/mm
Materijal nosača	Aluminij
vrsta ljepljive trake	jednostrano
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Sposobnost širenja	5 %
postojanost na temperaturi do	-55 - 155 °C
ljepilo	Akriat
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Primjena	Obložiti
Primjena	Maskirati
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Zaštiti
Primjena	Spojiti
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp