


3M**Aluminijska ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 50X55****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.

3M™ 425 se može ukloniti bez ostavljanja ostataka i zahvaljujući svojoj fleksibilnosti prilagođava se i savijenim i neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

širina	50 mm
Oznaka proizvođača	425
Boja	srebrna
Duljina	55 m
Debljina	0,12 mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne

Ijepilo	Akrlat
Temperatura skladištenja	20 °C
Materijal nosača	Aluminij
Vlačna čvrstoća	4,9 N/mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	-55 - 155 °C
Sposobnost širenja	6 %
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	toplinski provodljiv
Posebnost	glatko
najkraći rok trajanja	24 mjesec
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Snaga lijepljenja na čeliku	0,59 N/mm
Primjena	Obložiti
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Zaštititi
Primjena	Maskirati
Primjena	Spojiti
Vrsta proizvoda	Selotejp