

Ansell**Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-607, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094430 10
GTIN	10076490498808
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

ActivArmr Hycron® serija. **Otporne rukavice** od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice.

Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo. S pletivom i prevlakom na 3/4 površine za bolju prozračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Udobnost	dobro
Veličina rukavice	10

Mokro prianjanje	dobro
Uljni hvat	dobro
Prozračnost	umjereno
Toplinska zaštita	ne postoji
bez silikona	da
Osjećaj dodira	umjereno
Bez DMF-a	ne
Materijal prevlake	Nitril
Serija	Hycron®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	246 mm
Boja	plavo
Težina	57 g
Primjena	višekratno
Materijal	Nitril
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice