



## Izvlakač s tri kraka, tip: 20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 20
GTIN	4021176013706
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite  $\varnothing$  obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 35 - 200 mm

Stezni raspon unutarnji: 100 - 260 mm

Dubina stezanja do: 150 mm

Snaga: 7 t

### Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	35 - 200 mm
Dubina stezanja do	150 mm
Snaga	7 t

Stezni raspon unutarnji	100 - 260 mm
Broj kukica	3
Vanjski šesterokut	22 mm
maskimalan okretni moment	150 Nm
Težina	4,14 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

## Pribor

Zamjenski par krakova izvlakača tip 2/150 mm	880200 2/150
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 2/300 mm	880320 2/300
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 2/150 mm	880220 2/150
Rezervno tlačno vreteno tip 2	880150 2