



Izvlakač s dva kraka, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 2
GTIN	4021176009501
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite Ø obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 40 - 160 mm

Stezni raspon unutarnji: 100 - 220 mm

Dubina stezanja do: 150 mm

Snaga: 6 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	150 mm
Snaga	6 t
Stezni raspon vanjski	40 - 160 mm

Stezni raspon unutarnji	100 - 220 mm
maskimalan okretni moment	150 Nm
Vanjski šesterokut	22 mm
Broj kukica	2
Težina	3,01 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

Pribor

Rezervno tlačno vreteno tip 2	880150 2
Zamjenski par krakova izvlakača tip 2/150 mm	880200 2/150
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 2/150 mm	880220 2/150
Par produženih krakova za izvlakač tip 2/300 mm	880300 2/300