



Izvlakač s tri kraka, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 5
GTIN	4021176075421
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 190 - 520 mm

Stezni raspon unutarnji: 280 - 600 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 20 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	200 mm
Stezni raspon vanjski	190 - 520 mm
Stezni raspon unutarnji	280 - 600 mm

Snaga	20 t
maskimalan okretni moment	650 Nm
Broj kukica	3
Vanjski šesterokut	41 mm
Težina	22,72 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

Pribor

Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 4/500 mm	880320 4/500
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Hidraulično vreteno tip 2	880170 2