

**Garant****„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, lijevi, Ø DC: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268464 11
GTIN	4045197975218
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška.

**Upotreba:**

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

**Napomena:**

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 32
Korisna duljina L <sub>1</sub>	16,5 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,27 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Serija	„5 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka

**Pribor**Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8