

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, lijevi, Ø DC: 26mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268464 26
GTIN	4045197975232
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	39 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø drške D _s	32 mm
Nazivni Ø D	26 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 36
Ukupna duljina L	180 mm
Serija	„5 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25