



Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine, tip: 71132064



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica - odvijač

- Za precizne rezultate bušenja i vijčanog spajanja.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomije s umecima od meke obloge za trajnu upotrebu bez umaranja.
- Visokonaponski Li-Ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom napunjenosti.

Visokoučinkoviti akumulatorski odvijač s dvije brzine, 12 V / 3 Ah.

Mehaničko isključivanje okretnog momenta, podesivo u 17 stupnjeva, dodatni stupanj bušenja.

Standard:

- 2-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač.
- Kratka izvedba od 180 mm.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.

Prednost:

17-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

Dio isporuke:**Bez baterije i punjača.**

Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće starter setove (koji se sastoje od zamjenskog akumulatora i punjača) pronaći ćete pod br. 073832.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	ABSU 12 SELECT
Područje stezanja brzostezne glave	1 - 10 mm
tipična uporaba	Strong
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Težina	1,2 kg
Napon baterije	12 V
maskimalan mekani okretni moment	14 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo	20 Nm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1300 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

USP1	18 V, 2-stupanjski
USP2	Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12
Garnitura akumulatora tip 9260431701	073832 9260431701