



## Izvlakač s tri kraka, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 3
GTIN	4021176013546
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite  $\varnothing$  obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 46 - 250 mm

Stezni raspon unutarnji: 180 - 340 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 10 t

### Tehnički opis

Dubina stezanja do	200 mm
Stezni raspon unutarnji	180 - 340 mm
Snaga	10 t

Stezni raspon vanjski	46 - 250 mm
Vanjski šesterokut	27 mm
maskimalan okretni moment	250 Nm
Broj kukica	3
Težina	9,615 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

## Pribor

Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Rezervno tlačno vreteno tip 3	880150 3
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 4/500 mm	880320 4/500