

**Garant****Ploče za poliranje, granulacija 80 (SiC), Ø pločexširina: 100X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552012 100X20
GTIN	4045197975263
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:****Vrlo elastične poliuretanske ploče za poliranje** sa SiC brusnim zrnom.**Upotreba:**

Za poboljšanje površine, brušenje s efektom te laganim skidanjem srha. Mekani, elastični PU spoj omogućuje dobru prilagodljivost obratku.

**Napomena:**

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	3820 min <sup>-1</sup>
Širina vodilice	20
Ø ploče	100 mm
Ø bušenja	25 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

**Pribor**

Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2

556380 1-2