

Garant**Ploče za poliranje, granulacija 80 (SiC), Ø pločexširina: 60X6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552012 60X6
GTIN	4045197975256
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Vrlo elastične poliuretanske ploče za poliranje sa SiC brusnim zrnom.

Upotreba:

Za poboljšanje površine, brušenje s efektom te laganim skidanjem srha. Mekani, elastični PU spoj omogućuje dobru prilagodljivost obratku.

Napomena:

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø ploče	60 mm
maksimalan broj okretaja	6360 min ⁻¹
Širina vodilice	6
Ø bušenja	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Stezni trn za male rezne ploče prikladno za Ø bušenja 6 mm

563415 6