

Garant**Ploče za poliranje, granulacija 150 (SiC), Ø pločexširina: 150X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552014 150X20
GTIN	4045197975904
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:****Vrlo elastične poliuretanske ploče za poliranje** sa SiC brusnim zrnom.**Upotreba:**

Za poboljšanje površine, brušenje s efektom te laganim skidanjem srha. Mekani, elastični PU spoj omogućuje dobru prilagodljivost obratku.

Napomena:

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

Tehnički opis

Širina vodilice	20
maksimalan broj okretaja	2550 min ⁻¹
Ø ploče	150 mm
Ø bušenja	25 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2

556380 1-2