

**Udarna bušilica, tip: GSB242****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Udarna bušilica s visokoučinkovitim motorom visokog zakretnog momenta za najteže primjene (bušenje, rad sa šupljim krunama za bušenje i rupičastima pilama) kao za pritezanje vijcima i mješanje.

- **Nova sigurnosna ručica s inovativnim pričvršćenjem i mekanom drškom za sigurno držanje stroja.**
- **Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.**
- **Mehanička preopteretiva spojka Antirotacija za visoki stupanj radne sigurnosti i pri najtežim primjenama.**
- **Brzostezna glava za svrdlo s jednim tuljcem i sa sustavom Auto-Lock za brzu izmjenu alata sa samo jednom rukom.**
- **Rotacijska ploča s četkicama za jednaku snagu desnog i lijevog hoda.**
- **Grlo vretena - Ø 43 mm (europski standard) – koristi se na stalku za bušilicu.**
- **2-stupanjski mjenjač.**
- **Povećana zaštita korisnika putem KickBack Control.**

Dio isporuke:

Uključujući brzosteznu glavu za svrdlo od 13 mm, dodatnu ručku, dubinski graničnik od 210 mm, transportni kofer.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1100 W
---------------	--------

Oznaka proizvođača	GSB 24-2
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalne vibracije prema EN	14,6 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	22 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 1. brzina	900 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan okretni moment	40 Nm
maksimalan broj udaraca	15300 min ⁻¹
Težina	2,9 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Udarna bušilica