



Ravna brusilica Akumulator, tip: 71230162



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Otporna i učinkovita aku ravna brusilica.**
- **Motor bez četkica koji ne iziskuje održavanje s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.**
- **Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja, usklađen s brojnim materijalima za brušenje i materijalima s pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.**
- **Maksimalan napredak rada zahvaljujući FEIN HighPower litij-ionskim baterijama. Visokonaponske ćelije s trajno velikom isporukom struje i 75 % snažnijom strujom od litij-ionskih baterija.**
- **Izrazita mirnoća rada i rad uz minimalne vibracije postižu se zahvaljujući motoru s vlastitim ležajem koji je odvojen od kućišta i četiri dodatna antivibracijska amortizera.**
- **Obuhvatna zaštita korisnika: blago pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od elektronskog preopterećenja.**
- **Zasebna elektronika motora na području drške zaštićena od prašine.**

Kompaktno s kratkim vretenastim vratom.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **EC motor bez četkica, koji ne iziskuje održavanje, s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.**
- **Maksimalan napredak rada zahvaljujući FEIN HighPower litij-ionskim baterijama. Visokonaponske ćelije s permanentno visokom isporukom struje i 75% snažnijom strujom nego li kod litij-ionskih baterija.**

- **Izrazita mirnoća rada i rad uz minimalne vibracije postižu se zahvaljujući motoru s vlastitim ležajem, koji je odvojen od kućišta, i 4 antivibracijska amortizera.**
- **Obuhvatna zaštita korisnika: blago pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od elektronskog preopterećenja.**
- **Zasebna elektronika motora na području drške zaštićena od prašine.**

Dio isporuke:

Uključujući steznu čahuru Ø 6 mm, po 1 viljuškasti ključ SW13 i SW17, transportni kofer. **Bez baterije i punjača.**

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073834 i dalje. Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	AGSZ 18-280 BL Select
Napon baterije	18 V
Raspon broja okretaja	9000 - 28000 min ⁻¹
Težina	1,4 kg
maksimalni Ø steznih kliješta	8 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Konstrukcija motora	bez četkica
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 8 mm	077268 8
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12