



Izvlakač s dva kraka, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 3
GTIN	4021176009686
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 65 - 250 mm

Stezni raspon unutarnji: 180 - 340 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 8,5 t

Tehnički opis

Snaga	8,5 t
Stezni raspon unutarnji	180 - 340 mm
Dubina stezanja do	200 mm

Stezni raspon vanjski	65 - 250 mm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	27 mm
Težina	7,12 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

Pribor

Par produženih krakova za izvlakač tip 3/300 mm	880300 3/300
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Rezervno tlačno vreteno tip 3	880150 3
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Par produženih krakova za izvlakač tip 4/500 mm	880300 4/500