



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M12FPD2XK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
 - REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
 - Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
 - Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
 - Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
 - LED-osvjetljenje radnog područja.
 - Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
 - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.
- FUEL™ aku kompaktna udarna bušilica s odvijačem i 6 u 1 rješenjem za pričvršćivanje vijaka. Sustav mobilne bušeće glave s 3 predelemenata jamči maksimalnu fleksibilnost.

Prednost:

Odvijanje vijaka 6 u 1.

Dio isporuke:

Uključuje 2× litij +-ionske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutija) i kopču za remen, brzoizmjenjivu steznu glavu od 13 mm, ekscentrični nastavak, kutni nastavak.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840.

Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Tehnički opis

Težina	1,2 kg
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
Konstrukcija motora	FUEL™
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
tipična uporaba	Strong
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
maksimalan okretni moment	37 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	30,8 m/s ²
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvođača	M12FPDXKIT-202X
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC