



## Izvlakač s dva kraka, tip: 30



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 30
GTIN	4021176010163
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite Ø obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 65 - 350 mm

Stezni raspon unutarnji: 180 - 440 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 8,5 t

### Tehnički opis

Dubina stezanja do	200 mm
Stezni raspon unutarnji	180 - 440 mm
Snaga	8,5 t

Stezni raspon vanjski	65 - 350 mm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Vanjski šesterokut	27 mm
Broj kukica	2
Težina	7,525 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

## Pribor

Rezervno tlačno vreteno tip 3	880150 3
Par produženih krakova za izvlakač tip 4/500 mm	880300 4/500
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Par produženih krakova za izvlakač tip 3/300 mm	880300 3/300