



Izvlakač s dva kraka, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 4
GTIN	4021176009761
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 80 - 520 mm

Stezni raspon unutarnji: 200 - 590 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 12 t

Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	200 - 590 mm
Stezni raspon vanjski	80 - 520 mm
Snaga	12 t

Dubina stezanja do	200 mm
Broj kukica	2
maskimalan okretni moment	400 Nm
Vanjski šesterokut	36 mm
Težina	14 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

Pribor

Hidraulično vreteno tip 1	880170 1
Rezervno tlačno vreteno tip 4	880150 4
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Par produženih krakova za izvlakač tip 4/500 mm	880300 4/500
Par produženih krakova za izvlakač tip 3/300 mm	880300 3/300
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200