

**Garant****VCGT 050102, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Razred artikla	211

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	AF
Vrsta	HU7315-1
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje