

**Garant****VC.T 070204, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Razred artikla	211

**Opis**

VC.T 070204 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr

Vrsta	HU7315-1
Lomač odvojenih čestica	AF
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje