

 KOMET**TOHX 140305 lijeva, W30, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268883 BK6425 |
| GTIN | 4047109225077 |
| Razred artikla | 24T |

Opis

TOHX 140305 lijeva BK6425 Vrsta: BK6425

Lomač odvojenih čestica: G06

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 120 - 180 m/min |
| Dodatna primjena | M |
| Glavna primjena | P |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Lomač odvojenih čestica | G06 |
| Vrsta | BK6425 |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus | 0,5 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Rezni materijal | HM |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 300 m/min |
| Prevlaka | prevučena |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 140305 L |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| Atribut imena proizvoda | W30 |
| Kut nagiba | 6 stupanj |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |