


**WOHX 100504 desna, W01, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268907 P25M
GTIN	4047109057470
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 100504 desna P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	P25M
Dodatna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 100504 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje