

**WOHX 10T304 desna, W00, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268910 BK6425
GTIN	4047109225879
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 10T304 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	BK6425
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 10T304 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	20 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje