

**WOHX 10T304 desna, W00, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268909 BK6425
GTIN	4047109225862
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 10T304 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	BK6425
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 10T304 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje