

 KOMET**WOHX 02T001 lijeva, W00, Vrsta: BK6440**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 02T001 lijeva BK6440 Vrsta: BK6440

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,2 mmPosmak f : 0,05 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 240 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 80 - 160 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 160 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 1,2 mm
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 240 m/min
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Kutni radijus	0,1 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	BK6440
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 02T001 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje