


**WOHX 060302 lijeva, W00, Vrsta: K10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268914 K10
GTIN	4047109055698
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 060302 lijeva K10 Vrsta: K10

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dodatna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Vrsta	K10
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	K
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 060302 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje