


DOHT 11T304 desna, W60, Vrsta: K10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268856 K10
GTIN	4047109064744
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 11T304 desna K10 Vrsta: K10

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Glavna primjena	K
Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min
Dodatna primjena	N
Vrsta	K10
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 11T304 R
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W60
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje