



**WOHX 080402 lijeva, W01, Vrsta: P25M**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268918 P25M
GTIN	4047109057197
Razred artikla	24T

**Opis**

WOHX 080402 lijeva P25M Vrsta: P25M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/min  
 Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 120 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	120 - 180 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	P25M
Dodatna primjena	M

Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 080402 L
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje