


**DOHT 11T304 lijeva, W60, Vrsta: K10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268858 K10
GTIN	4047109064669
Razred artikla	24T

**Opis**

DOHT 11T304 lijeva K10 Vrsta: K10

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 300 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	K
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	300 - 500 m/min
Dodatna primjena	N
Vrsta	K10

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 11T304 L
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W60
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje