


DOHT 070202 desna, W60, Vrsta: BK6425

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	100 - 180 m/min
Vrsta	BK6425
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 070202 R
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W60
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje