

 KOMET**TOHX 090204 neutralna, W30, Vrsta: BK8425**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090204 neutralna BK8425 Vrsta: BK8425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 260 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 160 m/min

Tehnički opis

Vrsta	BK8425
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 260 m/min
Dodatna primjena	M

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 160 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje