

**TOHX 06T103 neutralna, W30, Vrsta: BK8425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Razred artikla	24T

**Opis**

TOHX 06T103 neutralna BK8425 Vrsta: BK8425

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 260 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 120 - 160 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,3 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	120 - 160 m/min
Vrsta	BK8425
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T103 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje