



TOHX 140305 lijeva, W30, Vrsta: K10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268885 K10
GTIN	4047109062979
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 140305 lijeva K10 Vrsta: K10

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min
Rezni materijal	HM
Dodatna primjena	N
Glavna primjena	K
Vrsta	K10
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 140305 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	20 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje