


**DOHT 11T304 desna, W60, Vrsta: BK6425**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Razred artikla	24T

**Opis**

DOHT 11T304 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 100 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	BK6425
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	100 - 180 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 11T304 R
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W60
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje